

Щелевая лампа Shin Nippon XL-1

| № | Требования | Параметры |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Технические характеристики | | |
| 1.1 | Микроскоп | |
| 1.1.2 | Окуляры | 10X |
| 1.1.3 | Увеличение | 10X |
| 1.1.4 | Поле зрения | 10 мм |
| 1.1.5 | Диоптрийная коррекция окуляров | ±7D |
| 1.1.6 | Изменение РЦ | 50-70 мм на окулярах 10X |
| | Рабочее расстояние | 80 мм |
| 1.2 | Осветитель | |
| 1.2.1 | Ширина свет. щели | 0-11 мм (плавная регулировка) |
| 1.2.2 | Высота щели | 11 мм |
| 1.2.3 | Фильтры | Кобальтовый синий, зеленый, конверсионный |
| 1.2.4 | Угол поворота осветителя | по окружности ±30° |
| 1.2.5. | Источник света | Высоко-яркий белый светодиод |
| | | |
| 1.3 | Электропитание | |
| | Литиевая батарея, 7.4V 680 м. ампер часов | наличие |
| 1.4 | Время непрерывной работы | Около 2ух часов (при полностью заряженной батарее) |
| | | |
| 1.5 | Зарядное устройство | |
| 1.5.1 | Входное напряжение | AC 100-240V 60-50 Hz |
| 1.5.2 | выходное напряжение | DC 12V 500 м Ампер часов |
| | | |
| 1.6 | Комплект поставки | |
| 1.6.1 | Транспортировочный кейс | наличие |
| 1.6.2 | Батарея | наличие |
| 1.6.3 | Зарядное устройство | наличие |
| 1.6.4 | Упор для лба | наличие |
| 1.6.5 | Фокусировочный экран | наличие |
| 1.6.6 | Инструкция по эксплуатации | наличие |
| | | |
| 1.7. | Дополнительные принадлежности | |
| 1.7.1 | Окуляры 16X (изменение РЦ 55-70) | возможность заказа |
| 1.7.2 | Запасная батарея 7.4V 680 м Ампер часов | возможность заказа |
| | | |
| 1.8. | Габариты и вес | |
| 1.8.1 | Габариты | 195 мм x 105 мм x 230 мм |
| 1.8.2 | Вес | около 700 г. (с батареей) |
| | | |
| 2 | Документы | |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 2.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |