

Щелевая лампа Shin-Nippon SL-95

№	Требования	Параметры
1. Технические характеристики		
1.1	Микроскоп	
1.1.1	Тип	Галилеевский
1.1.2	Окуляры	12.5X с конвергентной оптикой
1.1.3	Встроенный в окуляры светофильтр	Желтый
1.1.4	Общее увеличение	6,4X, 10X, 16X, 25X, 40X
1.1.5	Поле зрения	37, 23, 14, 9, 5.9 мм
1.1.6	Смена увеличения	5-ступенчатый барабанный переключатель
1.1.7	Диоптрийная коррекция окуляров	±7D
1.1.8	Изменение РЦ	54 ~ 80 мм
1.1.9	Возможность установки апланационного тонометра Гольдмана	наличие
1.1.10	Возможность установки видео- и фото-систем	наличие
1.2	Осветитель	
1.2.1	Тип, расположение	Zeiss, горизонтальный
1.2.2	Ширина свет. щели	0 ~ 15 мм, плавная регулировка
1.2.3	Длина свет. щели	15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм
1.2.4	Светофильтры	Синий, зеленый, ИК
1.2.5	Вращение щели	0 ~ 180°
1.2.6	Наклон щели	0 ~ 20°
1.2.7	Источник света	Галогенная лампа, 6 В / 20 Вт
1.2.8	Регулировка яркости	Плавная, на блоке питания
1.3	Перемещение подвижного основания	
1.3.1	Горизонтальное вперед – назад	100 мм
1.3.2	Горизонтальное влево – вправо	100 мм
1.3.3	Вертикальное	30 мм
1.4	Лицевой упор	
1.4.1	Перемещение по вертикали	70 мм
1.4.2	Фиксационная метка	6В/1.5Вт
1.5	Электропитание	220 В, 50/60 Гц
1.6	Вес	22 кг
1.7	Столешница	наличие
1.8	Дополнительные принадлежности	
1.8.1	Апланационный тонометр	опционально
1.8.2	Цифровая фотокамера Pro-Pix	опционально
1.8.3	Делитель луча	опционально
1.8.4	Окуляры 10X	опционально
1.8.5	Фоновое освещение	опционально
1.9	Документация	
1.9.1	Регистрационное удостоверение МЗ	наличие
1.9.2	Сертификат ГОСТ Р	наличие