



Автоматический диоптриметр Shin-Nippon SLM-5000



Компьютеризированный диоптриметр для еще более быстрого и простого измерения любых типов линз

Монофокальные линзы

Измерение начинается автоматически после того, как метка оптического центра линзы совпадает с фокусирующей меткой и на экране появляются надписи "ALIGNMENT OK" и "MARKING OK". После окончания измерения данные автоматически сохраняются в памяти прибора.

Прогрессивные линзы

Прибор издает короткий звуковой сигнал, когда метка оптического центра для зрения вблизи курсор совпадает с курсором. Прибор автоматически начинает измерение и сохраняет полученные результаты.

Спецификация

Диапазон сферы	-25 - +25 D шаг 0.01; 0.12; 0.25D
Диапазон цилиндра	-10 - +10 D
Ось	1° - 180°
Добавочное значение	0 - +10D
Призмы	0 - 10D шаг 0.01; 0.12; 0.25D
Длина волны источника света	850 мм
Размер линз	до 90 мм
Электропитание	110 - 220В 50/60 Гц
Принтер	Термопринтер, ширина бумаги 60 мм
Монитор	Цветной ЖК экран 5,7"
Интерфейс	RS-232C
Габариты	212 X 249 X 425 мм
Вес	10 кг